

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260934 16/11 |
| GTIN | 4045197653543 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Déport L_3 | 11 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 20 mm |
| Plaquette adaptée | TC.. 1102.. |
| Longueur de tête L_1 | 26,7 mm |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Code ISO porte-outils | A16Q STFCCR/L11 |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Hauteur de serrage L_2 | 15 mm |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Ø queue D_s | 16 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | à droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3xD |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 7 | 269028 7 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |