

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm**

## Données de commande

N° commande	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Longueur de tête $L_1$	34,6 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Déport $L_3$	22 mm
Sous-plaquette	269005 7
Code ISO porte-outils	A32S STFCL/L16
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage $L_2$	30 mm
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Ø queue $D_s$	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Sous-plaquette Type 7	269005 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500