



Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, BT 40 court, Ø serrage D1: 25 mm



Données de commande

N° commande	302720 25
GTIN	4250122613305
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Avec vis de serrage et de butée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Longueur de col cote A: 90 mm

Ø ext. D: 65 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 25

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	25
Longueur de col cote A	90 mm
Ø serrage D ₁	25 mm
Ø ext. D	65 mm
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40