

**Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 court, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	302660 6
GTIN	4250122615651
Classe d'article	36E

Description**Exécution:**

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø serrage D ₁	6 mm
Vis de serrage de rechange 309900	6
Longueur de col cote A	63 mm
Ø ext. D	25 mm
Support	BT 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm	309900 6