

**Outils à gorge intérieure à droite similaire à DIN 4963, HSS E, Ø queue: 16mm****Données de commande**

N° commande	297120 16
GTIN	4045197190666
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Toutes les dimensions **brasées**.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.

HSS/E – Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.

Description technique

Largeur de lame	4 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	10 mm
Pour alésages à partir de Ø	32 mm
Ø queue	16 mm
Longueur totale	210 mm
Type d'outils	HSS E
Type de produit	Outils de tour