

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 40/16mm**

Données de commande

N° commande	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	49 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Déport L_3	27 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 7
Code ISO porte-outils	A40T STFCR/L16
Longueur de tête L_1	37,5 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L_2	39 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 7	269005 7
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500