

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/16mm**

Données de commande

N° commande	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Déport L_3	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de tête L_1	36,6 mm
Code ISO porte-outils	A20R STFCCR/L16
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500