

Garant**TC. T 110202, Nuance: HU7310**

Données de commande

N° commande	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Classe d'article	21G

Description

TC. T 110202 HU7310 Nuance: HU7310

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,1 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 350 - 600 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Brise-copeaux	AM
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	N
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Ebauche
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	TCGT 110202
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage