

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

## Données de commande

N° commande	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Classe d'article	21T

## Description technique

Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	41 mm
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A25R STFCL/L16
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	23 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500