

**Outils à gorge intérieure à droite similaire à DIN 4963, HSS E, Ø queue: 20mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 297120 20 |
| GTIN | 4045197190673 |
| Classe d'article | 22E |

Description**Exécution:**

Toutes les dimensions **brasées**.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.

HSS/E – Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.

Description technique

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Pour alésages à partir de Ø | 40 mm |
| Largeur de lame | 5 mm |
| Profondeur coupe max. t_{max} | 14 mm |
| Ø queue | 20 mm |
| Longueur totale | 250 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Type de produit | Outils de tour |