



## Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 court, Ø serrage D1: 14 mm



### Données de commande

N° commande	302665 14
GTIN	4250122611035
Classe d'article	36E

### Description

#### Exécution:

Trou d'arrosage obturable à l'aide d'un joint torique.

Toutes les queues brunies.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 44 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 12

### Description technique

Longueur de col cote A	80 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	14 mm
Vis de serrage de rechange 309900	12
Ø ext. D	44 mm
Support	BT 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) Pour cône 50 SA	308820 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50