



Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, BT 40 court, Ø serrage D1: 10 mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------|
| N° commande | 302720 10 |
| GTIN | |
| Classe d'article | 36E |

Description

Exécution:

Avec vis de serrage et de butée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Longueur de col cote A: 63 mm

Ø ext. D: 35 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 10

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Longueur de col cote A | 63 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 10 |
| Ø serrage D ₁ | 10 mm |
| Ø ext. D | 35 mm |
| Support | BT 40 court |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Forme | ADB |

| | |
|--|---------------------------------|
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Tirette 45° étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40 | 308780 40 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308804 40 |
| Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40 | 308805 40 |
| Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40 | 308803 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40 | 308801 40 |