

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/11mm**

Données de commande

N° commande	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A10K STFRCR/L11
Déport L ₃	7 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Longueur de tête L ₁	22,8 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500