

**Garant**
**TC. T 16T304, Nuance: HU7310**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260986 HU7310 |
| GTIN             | 4045197671127 |
| Classe d'article | 21G           |

## Description

### Description technique

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Condition de coupe                            | Continue         |
| Brise-copeaux                                 | AM               |
| Avance f                                      | 0,05 - 0,5 mm/tr |
| Application principale                        | N                |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 350 - 600 m/min  |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm           |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,1 - 4 mm       |
| Nuance                                        | HU7310           |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Type d'outils                                 | Carbure          |
| Revêtement                                    | non revêtu       |
| Code ISO plaquette                            | TCGT 16T304      |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 3                       |
| Tolérance                   | G                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |