

Garant**Outil d'alésage intérieur à droite, L1 = 16 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Données de commande**

N° commande	270214 5,2
GTIN	4045197466112
Classe d'article	21I

Description**Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 270200 – 270204.

Description technique

Distance pointes-centre L ₃	2,45 mm
Profondeur coupe max. t _{max}	0,5 mm
Ø min. D _{min}	5,2 mm
Queue Ø d	5 mm
Rayon R	0,2 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/tr
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,028 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm/tr
Longueur de col L ₁	16 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 16 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Plastiques	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		