

**Anneau mâle, Filetage Ø: M20****Données de commande**

N° commande	086472 M20
GTIN	2050001741783
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Longueur de filet écrou E	20 mm
Hauteur totale F	90 mm
Ø collerette appui C	50 mm
Ø intérieur bague A	50 mm
Poids	0,86 kg
Ø extérieur bague B	90 mm
Filetage Ø	M20

Fiche technique

Longueur de filet	30 mm
Dim. D	20 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	6 t
Type de produit	Vis a anneau