

**Garant**

### Mètres-rubans 10 pc., Longueur: 3m



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG4603 3      |
| GTIN             | 4069515042666 |
| Classe d'article | GGN           |

#### Description

##### Exécution:

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.

Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d'arrêt sont pourvus d'un revêtement **bimatière en Haptoprene**.

Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.

L'**amortisseur innovant** en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet.

**Profilé en aluminium** sur le dessous pour une pose précise.

Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Graduation mm

##### Livraison:

10x mètres-rubans 461900 réf. 3.

#### Description technique

|                  |       |
|------------------|-------|
| Largeur boîtier  | 26 mm |
| Longueur ruban   | 3 m   |
| Longueur boîtier | 62 mm |

Fiche technique

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Largeur de bande | 13 mm         |
| Etalonnage       | G1            |
| Hauteur boîtier  | 59 mm         |
| Norme            | CE II         |
| Type de produit  | Metre-ruban   |
| USP1             | Mètres-rubans |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG4603 3