



Mètres-rubans 10 pc., Longueur ruban: 3m



Données de commande

N° commande	GG4604 3
GTIN	
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Livraison:

10x mètres-rubans 462120 réf. 3.

Description technique

Etalonnage	G1
Largeur de bande	13 mm
Norme	CE II
Largeur boîtier	26 mm
Longueur boîtier	58 mm

Fiche technique

Hauteur boîtier	57 mm
Type de produit	Metre-ruban
USP1	Mètres-rubans

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG4604 3