

**Garant**
**Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 A = 100, Ø serrage D1: 6mm**


## Données de commande

N° commande	300235 6
GTIN	4045197463319
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

### GARANT –

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Avec canaux d'arrosage obturables.**

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

## Description technique

Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de rechange 309900	6
Ø ext. D	25 mm
Support	SA 40 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB

Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40

Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm	309900 6