

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261108 20/11 |
| GTIN | 4045197655776 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Taille de queue | 20 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 25 mm |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Plaquette adaptée | VB.. 1103.. |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 |
| Longueur de tête L ₁ | 23 mm |
| Code ISO porte-outils | SVJBR/L 2020K11 |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | à droite |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 22 | 269028 22 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |