

Garant**Porte-outils pour outils à gorge eco, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 25/3mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273831 25/3 |
| GTIN | 4045197517265 |
| Classe d'article | 21W |

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136.

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à t_{\max} ($5 \times$ la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à $t = 24,5 \text{ mm}$.

Description technique

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Longueur de tête L_1 | 34,5 mm |
| Largeur fonctionnelle L_4 | 26,5 mm |
| Largeur de gorge w | 3 mm |
| Profondeur de coupe t_{\max} | 15 mm |
| Longueur totale L | 106 mm |
| Série | Eco |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Largeur queue b | 25 mm |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm | 659874 50 |
| Vis de blocage Type 6 | 279815 6 |
| PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm | 659957 1600 |