

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	10 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Taille de queue	20 mm
Code ISO porte-outils	SVBPN 2020K11
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22

269028 22

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500