

**Anneau femelle, Filetage Ø: M20****Données de commande**

N° commande	086477 M20
GTIN	2050001741837
Classe d'article	08Y

**Description****Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

**Remarque(s):**

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

**Description technique**

Poids	0,86 kg
Filetage Ø	M20
Hauteur totale F	90 mm
Ø intérieur bague A	50 mm
Ø collerette appui C	50 mm
Longueur de filet écrou E	20 mm
Ø extérieur bague B	90 mm

## Fiche technique

Dim. D	20 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	6 t
Type de produit	Vis a anneau