

Garant
Porte-outils pour outils à gorge eco, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 20/4mm

Données de commande

N° commande	273831 20/4
GTIN	4045197517289
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136.

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à t_{max} ($5 \times$ la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à $t = 24,5 \text{ mm}$.

Description technique

Largeur fonctionnelle L_4	21,5 mm
Profondeur de coupe t_{max}	20 mm
Vis	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Largeur de gorge w	4 mm
Longueur de tête L_1	40,5 mm
Longueur totale L	99,5 mm
Série	Eco

Largeur queue b	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis de blocage Type 7	279815 7
Vis de blocage Type 6	279815 6
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600