

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	12,5 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	39 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SVVBN 2525M16
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	269005 8
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Taille de queue	25 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500