

**Garant****Porte-plaquettes concave pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 110/170mm****Données de commande**

N° commande	273823 110/170
GTIN	4045197538307
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.

**Utilisation:**

En association avec les porte-outils 273800 à 273811.

**Pièce(s) de rechange:**

Vis de serrage 279815 9.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Largeur de gorge w: 4 mm

Profondeur coupe max.  $t_{max}$ : 15 mm

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{\max}$	15 mm
Ø max. 1ère gorge $D_2$	170 mm
Ø min. 1ère gorge $D_1$	110 mm
Type d'utilisation	Gauche
Largeur de gorge $w$	4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

---

## Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910