

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 8
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2020K16
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 8	269005 8
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500