



## TCMT 110204 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



### Données de commande

N° commande	261020 HBX130
GTIN	4045197671240
Classe d'article	22D

### Description

TCMT 110204 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130  
 Brise-copeaux: MM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
 Avance f: 0,06 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

### Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Brise-copeaux	MM
Application principale	M
Avance f	0,06 - 0,3 mm/tr
Nuance	HBX130
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Nombre de changements/dents	3
Affectation des plaquettes	neutre