



Pack promotionnel 5× pinces universelles en vanadium, non revêtue, avec gaine bimatière



Données de commande

N° commande	GG6010 160
GTIN	4069515045186
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatériau.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier chromée.

Livraison:

5× pinces universelles 702995 réf. 160.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	1,5 mm
Norme	DIN ISO 5746
Propriété des mors	intérieur cranté

Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	non revêtue
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction
USP1	5× pinces universelles en vanadium, non revêtues, avec gaine bimatière

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6010 160