

**HOLEX®**
**Mandrin Weldon, type AD, SA 40 court, Ø serrage D1: 18 mm**

**Données de commande**

N° commande	300200 18
GTIN	4045197143679
Classe d'article	32A

**Description**
**Exécution:**

Avec alésage Balluffchip.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830.

Norme: DIN 6359

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min<sup>-1</sup>

Précision de concentricité: ≤ 3 μm

Longueur de col cote A: 63 mm

Ø ext. D: 50 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 16

**Description technique**

Longueur de col cote A	63 mm
Vis de serrage de rechange 309900	16
Ø serrage D <sub>1</sub>	18 mm
Ø ext. D	50 mm

Support	SA 40 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC

## Accessoires

Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40

Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308820 40