

**Système d'arrosage souple métallique 1/2 pouce, Type: R2****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 084411 R2     |
| GTIN             | 4037728070790 |
| Classe d'article | 08J           |

**Description****Exécution:**

Système d'arrosage souple pour un transfert précis de lubrifiant et d'air. Grâce à sa fabrication en **acier inoxydable de haute qualité**, le système d'arrosage souple convient également à une utilisation dans des domaines et des secteurs ayant des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion et d'hygiène. Système le plus complet du marché avec un total de 4 tailles système. Compatible avec tous les systèmes de porte-outils courants. **Les tuyaux articulés métalliques sont en outre pré-verrouillés, c'est-à-dire que tuyau d'arrosage maintient sa position même lorsqu'il n'est pas vissé.** Grâce à la conception en acier inoxydable, les composants atteignent une durée de vie beaucoup plus longue et peuvent également **être utilisés à haute pression jusqu'à 50 bars. Embout rond Ø 2 mm** pour arrosage ponctuel - Ecrou 084411 réf. M nécessaire pour la fixation.

- **Élément individuel pour la taille système 2 = 1/2 pouce**
- **Système modulaire emboîtable**
- **Utilisable à haute pression jusqu'à 50 bars.**
- **Fabrication en acier inoxydable de haute qualité.**

**Remarque(s):**

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.

**Description technique**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de produit | Système de lubrification |
|-----------------|--------------------------|

