

Garant**Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 A = 100, Ø serrage D1: 18mm**

Données de commande

N° commande	300235 18
GTIN	4045197463371
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT –Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹.**Avec canaux d'arrosage obturables.****Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø serrage D ₁	18 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de rechange 309900	16
Ø ext. D	50 mm
Support	SA 40 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB

Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 16 mm	309900 16