

**Anneau mâle, Filetage Ø: M24****Données de commande**

N° commande	086472 M24
GTIN	2050001741790
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Ø collerette appui C	50 mm
Ø intérieur bague A	50 mm
Hauteur totale F	90 mm
Longueur de filet écrou E	20 mm
Poids	0,9 kg
Ø extérieur bague B	90 mm
Filetage Ø	M24

Fiche technique

Longueur de filet	36 mm
Dim. D	20 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	8 t
Type de produit	Vis a anneau