

**Garant****Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage en bout, SA 40 court, Ø serrage D1: 16mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 300210 16     |
| GTIN             | 4045197282859 |
| Classe d'article | 31A           |

## Description

**Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

**Avec canaux d'arrosage obturables.****GARANT –**Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

## Description technique

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Vis de serrage de rechange 309900 | 16          |
| Longueur de col cote A            | 63 mm       |
| Ø serrage D <sub>1</sub>          | 16 mm       |
| Ø ext. D                          | 48 mm       |
| Support                           | SA 40 court |
| Norme                             | DIN 6359    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-1                      |
| Forme  | ADB                             |
| Arrosage   | Obturable                       |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon   |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40                       | 308801 40  |
| Tirette Type A Pour cône 40  | 308600 40  |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40   | 308650 40  |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40  | 308740 40  |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40   | 308620 40  |
| Tirette Mazak, type A Pour cône 40M  | 308670 40M |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40   | 308765 40  |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40   | 308790 40  |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40   | 308605 40  |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40  |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40   | 308795 40  |
| Tirette étanche, type A Pour cône 40   | 308610 40  |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40   | 308785 40  |
| Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40                                | 308625 40  |
| Tirette étanche Pour cône 40   | 308635 40  |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40                                       | 308806 40  |
| Tirette Type B Pour cône 40  | 308640 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40   | 308630 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40           | 308802 40 |
| Tiretteétanche Pour cône 40                                     | 308660 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40                  | 308615 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40                                 | 308760 40 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40    | 308700 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40    | 308830 40 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 16 mm | 309900 16 |