


Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm

Données de commande

N° commande	261121 20/11
GTIN	4960664585588
Classe d'article	25U

Description
Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D₅: 20 mm

Code ISO porte-outils: A20R SVUBR/L11

Connexion porte-outils / tourelle: 20 mm

Angle d'attaque κ: 93 degré

Plaquette adaptée: VB.. 1103..

Ø pré-perçage min. D_{min}: 25 mm

Description technique

Longueur de col L ₁	80 mm
Vis pour plaquette	269022 6
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Déport L ₃	18 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A20R SVUBR/L11
Connexion porte-outils / tourelle	20 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Angle d'attaque κ	93 degré

Ø queue D _s	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage	269409
Vis de serrage Type 6	269022 6