

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Longueur de tête L ₁	21,5 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 1616H11
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500