

Garant

Outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à droite, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Pas: 4/0,8mm

**Données de commande**

N° commande	270400 4/0,8
GTIN	4045197467423
Classe d'article	21I

Description**Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 270200 – 270204.

Description technique

Ø min. D _{min}	4 mm
Approche min. h _{min}	0,46 mm
Distance pointes du filetage-avant Y	0,6 mm
Distance pointes-centre L ₃	0,9 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6H
Queue Ø d	4 mm
Longueur de col L ₁	16 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 16 mm
Angle de flanc	60 degré
Type de filetage	M
Type de filetage	MF
Type de produit	Adaptateurs de filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	150 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		