



## Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/16 mm



### Données de commande

N° commande	261121 32/16
GTIN	4960664585625
Classe d'article	25U

### Description

#### Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue  $D_5$ : 32 mm

Code ISO porte-outils: A32S SVUBR/L16

Connexion porte-outils / tourelle: 32 mm

Angle d'attaque  $\kappa$ : 93 degré

Plaquette adaptée: VB.. 1604..

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 40 mm

### Description technique

Vis pour sous-plaquette	269014 1
Déport $L_3$	28 mm
Vis pour plaquette	269022 7
Connexion porte-outils / tourelle	32 mm
Longueur de col $L_1$	130 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Code ISO porte-outils	A32S SVUBR/L16
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Sous-plaquette	269006 1
Longueur totale L	250 mm

Hauteur de serrage $L_2$	31 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
$\varnothing$ queue $D_s$	32 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis de serrage	269411
Vis pour sous-plaquette	269203
Sous-plaquette	269055
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette Type 1	269006 1
Vis de serrage Type 7	269022 7
Vis pour sous-plaquette Type 1	269014 1