

Garant

Outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à gauche, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Pas: 3,4/0,5 mm


Données de commande

N° commande	270410 3,4/0,5
GTIN	4045197467522
Classe d'article	211

Description
Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200 – 270204.

Type de filetage: MF

Type de filetage: MF

Classe de tolérance: DIN 13 6H

Queue Ø d: 4 mm

Distance pointes-centre L₃: 0,9 mm

Distance pointes du filetage-avant Y: 0,4 mm

Approche min. h_{min}: 0,29 mm

Description technique

Classe de tolérance	DIN 13 6H
Approche min. h _{min}	0,29 mm
Ø min. D _{min}	3,4 mm
Distance pointes-centre L ₃	0,9 mm
Queue Ø d	4 mm
Distance pointes du filetage-avant Y	0,4 mm
Longueur de col L ₁	16 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 16 mm
Angle de flanc	60 degré
Type de filetage	M

Type de filetage	M-LH
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Type de produit	Adaptateurs de filetage