

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261130 16/11 |
| GTIN | 4045197656094 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Code ISO porte-outils | A16Q SVQBR/L11 |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 21 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 |
| Longueur de tête L_1 | 16,5 mm |
| Plaquette adaptée | VB.. 1103.. |
| Déport L_3 | 11 mm |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Hauteur de serrage L_2 | 15,5 mm |
| Angle d'attaque κ | 107,5 degré |
| Ø queue D_s | 16 mm |
| Norme | DIN 8024 |
| Type d'utilisation | à droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3xD |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22

269028 22

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500