

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	25 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Code ISO porte-outils	A20R SVQBR/L11
Déport $L_3$	13 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur de tête $L_1$	20,5 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	19 mm
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500