

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	16 mm
Déport L ₃	17 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVQBR/L16
Longueur de tête L ₁	40 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500