

Barre d'alésage acier A.. SVQBL 107,5°, pour plaquettes VB.., gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm



Données de commande

N° commande	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VB 1103
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Code ISO porte-outils	A20R SVQBR/L11
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Longueur de tête L ₁	20,5 mm
Taille plaquette	11 mm
Déport L₃	13 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	19 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D _s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit	Barre d'alésage
Accessoires	
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8