

**Garant**

**Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à gauche, L<sub>1</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2 mm**


**Données de commande**

N° commande	270398 6,2
GTIN	4045197588784
Classe d'article	211

**Description**

Outil d'alésage et de chanfreinage 45° intérieur, à gauche 6,2 mm Queue Ø d: 6 mm  
 Distance pointes-centre L<sub>3</sub>: 2,95 mm  
 Profondeur coupe max. t<sub>max</sub>: 1,75 mm  
 Rayon R: 0,2 mm

**Description technique**

Queue Ø d	6 mm
Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	1,75 mm
Distance pointes-centre L <sub>3</sub>	2,95 mm
Ø min. D <sub>min</sub>	6,2 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	25 mm
Rayon R	0,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>1</sub> = 15 mm