

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVQBR/L16
Longueur de tête L_1	40 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500