

Garant
Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 A = 130, Ø serrage D1: 14mm


Données de commande

N° commande	300271 14
GTIN	4045197645944
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/Rfid-Chip.

GARANT –

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min⁻¹

Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø serrage D ₁	14 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Vis de serrage de rechange 309900	12
Ø ext. D	44 mm
Support	SA 40 A = 130
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB

Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
	308625 40

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40

Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40

308700 40

Tiretteétanche, type A Pour cône 40

308610 40

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40

308740 40

Tiretteétanche Pour cône 40

308660 40

TiretteType B Pour cône 40

308640 40

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 12 mm

309900 12