

Garant**Outil de perçage intérieur à gauche, L1 = 30 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Données de commande**

N° commande	270386 5,2/1
GTIN	4045197467386
Classe d'article	211

Description

Outil de perçage intérieur à gauche 5,2/1 mm Queue Ø d: 5 mm

Distance pointes-centre L₃: 2,45 mm

Profondeur coupe max. t_{max}: 0,7 mm

Profondeur de gorge plane t: 0,3 mm

Description technique

Distance pointes-centre L ₃	2,45 mm
Profondeur de gorge plane t	0,3 mm
Ø min. D _{min}	5,2 mm
Queue Ø d	5 mm
Profondeur coupe max. t _{max}	0,7 mm
Longueur de col L ₁	30 mm
Attribut des noms de produit	L ₁ = 30 mm