

**Garant****Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB, 5 pièces****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG1257 3,4    |
| GTIN             | 4067263106562 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

**Polyvalence et rentabilité maximales** dans un seul outil. **Conception robuste de l'outil** et **arête de coupe convexe-concave arquée** pour une excellente stabilité de l'outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. **Géométrie spéciale des goujures** et **goujures polies** pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. **Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse** pour une réduction efficace de l'usure et de la formation d'arêtes rapportées.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Description technique**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tolérance Ø nominal | h7     |
| Longueur totale L   | 66 mm  |
| Ø queue $D_s$       | 6 mm   |
| Ø nom. $D_c$        | 3,4 mm |
| Nombre de dents Z   | 2      |

## Fiche technique

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Longueur des goujures $L_c$                      | 28 mm                                                                 |
| Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$ | 22,9 mm                                                               |
| Sommaire                                         | 5" pc.                                                                |
| Revêtement                                       | TiAlSiN                                                               |
| Semi-Standard                                    | oui                                                                   |
| Type d'outils                                    | Carbure monobloc                                                      |
| Exécution                                        | 6xD                                                                   |
| Angle de pointe                                  | 140 degré                                                             |
| Queue                                            | DIN 6535 HB avec h6                                                   |
| Arrosage interne                                 | Oui, à 25 bars                                                        |
| Méthode d'usinage                                | HPC                                                                   |
| Bague de couleur                                 | orange                                                                |
| Type de produit                                  | Forets hélicoïdaux                                                    |
| USP1                                             | Foret carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB |
| USP2                                             | 5 pièces                                                              |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | $V_c$     | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| Alu Plastiques                 | moyennement adaptée | 190 m/min | N        |
| Alu (à copeaux courts)         | adaptée             | 200 m/min | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 160 m/min | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 150 m/min | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 140 m/min | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 110 m/min | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 90 m/min  | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 90 m/min  | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 80 m/min  | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | adaptée             | 40 m/min  | S        |

Fiche technique

|                   |                     |           |   |
|-------------------|---------------------|-----------|---|
| Fonte GG(G)       | adaptée             | 130 m/min | K |
| Uni               | adaptée             |           |   |
| av. arrosage max. | adaptée             |           |   |
| av. arrosage min. | adaptée             |           |   |
| Air               | moyennement adaptée |           |   |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1257 3,4