


Garant**Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite, HB7125, Pas: 0,5mm****Données de commande**

N° commande	270704 0,5
GTIN	4045197453006
Classe d'article	21J

Description**Exécution:**

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages extérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6g.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Pas de filetage	0,5 mm
Type d'utilisation	droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7125
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Type de filetage	M
Type de filetage	MF

Type de filetage	M-LH
Type de filetage	MF-LH
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		