

HOLEX®
Mandrin Weldon, type AD, SA 40 A = 100, Ø serrage D1: 16 mm

Données de commande

N° commande	300260 16
GTIN	4045197143860
Classe d'article	32A

Description
Exécution:

Avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830.

Norme: DIN 6359

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 3 µm

Ø ext. D: 48 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 16

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	16
Ø serrage D ₁	16 mm
Ø ext. D	48 mm
Support	SA 40 A = 100
Norme	DIN 6359

Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC

Accessoires

Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308820 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40

Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40